

# バイアル瓶脱気装置セット (アクリル製)

EN-1003



## ★特 徴

小型容器（バイアル瓶等）を素早く容易に減圧状態にする事ができます。

15ml のバイアル瓶では、同時に約 35 本の減圧が可能です。

組立式ですので部品の交換が容易です。

## ★セット内容

バイアル瓶脱気装置 1 式（真空マノメータ付）

真空ポンプ 1 式（ホース・オイル・ミストトラップ付）

## ★製造・販売元

（有）エンドウ理化

〒001-0910

札幌市北区新琴似 10 条 7 丁目 3 番 16 号

Tel : (011) 763-1088 Fax : (011) 763-1667

Mail : [endo-rika@mb.infosnow.ne.jp](mailto:endo-rika@mb.infosnow.ne.jp)

※本仕様は予告なく変更する場合がございます

## HYPROP 水分特性曲線・不飽和透水係数測定装置


HYPROPは蒸発法で試料中の2点のサクシオンを計測して水分特性曲線と不飽和透水係数を決定する装置です。サンプリングした試料をセンサーヘッドにはめ込み、天秤に載せてPCと接続すれば数日間で水分特性曲線と不飽和透水係数が求められます。



### ■ 技術仕様

測定範囲	20 ~ - 1200 hPa / - 2500 hPa
分解能	0.01 hPa
精 度	1.5 hPa (0 ~ 800 hPa)
電子天秤	0 ~ 2.2 kg
分解能	0.01 g
精 度	0.1 g

- データ解析ソフトHYPROP Fitが付属しています。



## T5, T5x テンシオメータ



T5テンシオメータのセラミックチップの直径は5mm、表面積は0.5m<sup>2</sup>です。土壌の攪乱を最小限に抑えるため微小領域の測定に適しています。

### ■ 技術仕様

測定範囲	+100 ~ - 85 kPa (T5x: ~ - 200 kPa)
出力信号	+100 ~ - 85 mV
精 度	± 0.5 kPa
供給電圧	10.6 VDC / 1.3 mA

## KSAT 飽和透水係数測定装置



KSATは低水位法および変水位方で250cm<sup>3</sup>土壌サンプル（HYPROP兼用）の飽和透水係数を測定する装置です。

- 透水係数の測定範囲は10000cm/dから0.1cm/d
- 完全自動測定
- GUIソフトウェアKSAT VIEW1.0がデータの可視化と飽和透水係数を迅速に計算
- リアルタイムでデータの可視化、評価と保存が可能
- 水の粘性の温度依存性を考慮して基準温度のKsに再計算

# 多機能マルチレンジデータロガー FTシリーズ

FTシリーズは、各チャンネルに24ビット（デルタシグマ）型A/Dコンバータを採用し、全チャンネル同時サンプリングによる高精度測定を実現したデータロガーです。

各チャンネルは、設定によりアナログ/パルス/接点などに切り替えて使用でき、各種センサを変換器なしにダイレクトに接続できます。

接続可能なセンサは、温度(Pt100 / T型熱電対 / K型熱電対 / サーミスタ)、湿度、日射、日照、アルベド、放射収支、気圧、風向風速、雨量、土壌水分、土壌酸素、EC、pH、PF、水位、ひずみなど様々です。

## FT2 (エフティーツー)



標準で8チャンネル、最大64チャンネルまで増設可能な多チャンネルデータロガーです。

設定により、全てのチャンネルをアナログ/パルス/接点などの区別なく利用できるため、全てのチャンネルをパルス信号や接点信号の入力チャンネルとして使用することもできます。

## FT Jr (エフティージュニア)



チャンネル数を1チャンネルまたは2チャンネルとして、低価格を実現したデータロガーです。

1チャンネルタイプは、チャンネル増設ユニットにより2チャンネルタイプへ拡張できます。

標準タイプ以外に、熱電対対応タイプ、制御出力機能付きタイプなどをラインアップしています。

### FTシリーズ共通の主な特徴

- 瞬時値以外に、インターバル間の最大値、最小値、平均値などの統計値を記録
- 平均風速、平均風向、最大瞬間風速、起時など風向風速測定に関わる演算機能を装備
- ひずみセンサ（4ゲージ式、350 または120）に対応
- 電圧測定において、0.1μVの分解能を実現（電圧±7.5mVレンジ時）
- 物理量への換算を目的とした多項式を含む演算式設定機能あり
- プレヒート機能を備えたセンサ電源供給機能装備
- 内蔵メモリへの保存データ数125,000回（保存データ数はチャンネル数に影響されない）
- 測定データ回収用としてUSBメモリに対応（USBメモリは記録メモリとしても利用可能）
- 回収データはCSV形式ファイルのため、市販表計算ソフトで直接読み込み可能
- 単三乾電池4本、ACアダプタ、USB給電、外部電源（DC8~18V）に対応
- オプションの通信コンバータを利用することで、ネットワークへの接続も可能

詳しくは当社ホームページをご覧ください。

MCS 札幌

で